



Ersatzteilliste APZ 209 K

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Glasspiegel 132 mm	20-144	ZN61641	17	Tube-linshalter 2 kpl. f. $\varnothing_{\text{Linse}}=113$ mm o.Linsen	20-324	
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266			Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382	
	Spiegelfassungsring 132 mm, schräg	20-179			Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm für Zoom-Einstellknopf	20-200	
	Spiegelfassungsring 132 mm, 90°	20-220		18	Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
	Spiegelhalter 135mm+Spiegelfassungsringe 3-tlg.	20-341			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6	20-295	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
4	Lampe 2.000 W, Sockel GY 16				Arretierbolzen M 8x14	20-307	
5	Linshalter für Kondensorlinse $\varnothing 68$ mm, 2kW	20-211			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Haltering für Kondensorlinse, schräg	20-119		19	Flügelschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
	Haltering für Kondensorlinse, 90°	20-120		20	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
	Linshalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
6	Linshalter Sammellinse $\varnothing 100$ mm, 2 kW	20-293		21	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Haltering Sammellinse $\varnothing 100$ mm, schräg	20-186		22	Vierfachblendenschieber mit Gobo-einschub	20-106	
	Haltering Sammellinse $\varnothing 100$ mm, 90°	20-187			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
	Linshalter Sammellinse $\varnothing 100$ mm mit 2 x Haltringen	20-308			Blendenschiebergriff grau	20-315	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118		23	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
8	Raster Scheibe 2 kW	20-306			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
9	Irisblende $\varnothing_{\text{rei}} = 80$ mm	20-105			Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko Stecker 16 A	30-203	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113		24	Sammellinse $\varnothing = 100$ mm	20-129	ZN624219
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		25	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		26	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
13	Farbfilterkassette AH 271 kpl.	20-487			Teflonunterlage $\varnothing 28 \times 5,2 \times 1,0$ mm	20-485	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339		27	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		28	Fassungsträger 2.000	20-334	
14	Zoomlinse 1, $\varnothing = 230$ mm	20-312	ZN624247	28	Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt)	20-126	ZN64130
15	Tubuslinshalter 1 kpl. ohne Linsen	20-323			Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W	20-268	ZN64238
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		30	Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger)	20-204	
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		31	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St. erford.)	20-276	
16	Zoomlinse 2, $\varnothing = 113$ mm	20-230	ZN264205				

Altman Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195 Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195

E-Mail: altmann-lichtoptik@t-online.de
www.altmann-lichtoptik.de



ALTMANN
 LICHT OPTIK GmbH