



Ersatzteilliste APZ 212 K

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Glasspiegel 132 mm	20-144	ZN61641	17	Zoomlinse 3, Ø = 113 mm	20-286	ZN624210
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266		18	Tubuslinsenhalter 2 kpl. f. Ø _{Lins} =113 mm o.Linsen	20-317	
	Spiegelfassungsring 132 mm, schräg	20-179			Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382	
	Spiegelfassungsring 132 mm, 90°	20-220			Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200	
	Spiegelhalter 135mm+Spiegelfassungsringe 3-tlg.	20-341		19	Halterung re. (Bügelklemmng) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6	20-295	
4	Lampe 2.000 W, Sockel GY 16				Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
5	Linsenhalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW	20-211			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Halterng für Kondensorlinse, schräg	20-119			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Halterng fürKondensorlinse, 90°	20-120		20	Flügeschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
	Linsenhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221		21	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
6	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW	20-293			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
	Halterng Sammellinse Ø 100 mm, schräg	20-186		22	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Halterng Sammellinse Ø 100 mm, 90°	20-187		23	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen	20-308			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118			Blendenschiebergriff grau	20-315	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306		24	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
9	Irisblende Ø _{rei} = 80 mm	20-105			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko-stecker 16 A	30-203	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		25	Sammellinse Ø = 100 mm	20-137	ZN62452
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		26	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
13	Farbfilterkassette AH 241, ohne Schutzgitter	20-257		27	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Filterrahmen leer AC 240 L	30-111			Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm	20-485	
	Schutzgitter SL 240, Graupappe alu-kschiert	30-373		28	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
	Metall-Schutzgitter MG 240	20-407		29	Fassungsträger 2.000	20-334	
14	Zoomlinse 1, Ø = 200 mm	20-283	ZN624209	30	Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt)	20-126	ZN64130
15	Tubuslinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen	20-340			Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W	20-268	ZN64238
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		31	Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger)	20-204	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		32	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erford.)	20-276	
16	Zoomlinse 2, Ø= 113 mm	20-124	ZN624216				

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195 Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195
 E-Mail: altmann-lichtoptik@t-online.de
www.altmann-lichtoptik.de

