



## Ersatzteilliste APZ 230 K

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Glasspiegel 132 mm	20-144	ZN61641	17	Zoomlinse 3, Ø = 113 mm	20-286	ZN624210
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266		18	Zoomlinse 4, Ø = 113 mm	20-230	ZN624205
	Spiegelfassungsring 132 mm, schräg	20-179		19	Tubuslinsenhalter 2 kpl. f. Ø <sub>Linse</sub> =113 mm o.Linsen	20-317	
	Spiegelfassungsring 132 mm, 90°	20-220			Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382	
	Spiegelhalter 135mm+Spiegelfassungsringe 3-tlg.	20-341			Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542	20	Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
4	Lampe 2.000 W, Sockel GY 16				Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6	20-295	
5	Linsenhalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW	20-211			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
	Halterung für Kondensorlinse, schräg	20-119			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Halterung für Kondensorlinse, 90°	20-120			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Linsenhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221		21	Flügelsschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
6	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW	20-293		22	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
	Halterung Sammellinse Ø 100 mm, schräg	20-186			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
	Halterung Sammellinse Ø 100 mm, 90°	20-187		23	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen	20-308		24	Vierfach Blendschieber mit Goboeinschub	20-106	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306			Blendschiebergriff grau	20-315	
9	Irisblende Ø <sub>rei</sub> = 80 mm	20-105		25	Kabeleinführung/Halberschraubung PG 9	20-330	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko-stecker 16 A	30-203	
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		26	Sammellinse Ø = 100 mm	20-107	ZN62455
13	Farbfilterkassette AH 271, ohne Schutzgitter	20-487		27	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339		28	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kschiert	30-374			Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm	20-485	
	Metall-Schutzgitter MG 270	20-408		29	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
14	Zoomlinse 1, Ø = 113 mm	20-124	ZN624216	30	Fassungsträger 2.000	20-334	
15	Zoomlinse 2, Ø = 113 mm	20-230	ZN624205	31	Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt)	20-126	ZN64130
16	Tubuslinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen	20-35			<b>Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W</b>	<b>20-268</b>	<b>ZN64238</b>
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		32	Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger)	20-204	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		33	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erfordl.)	20-276	

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)



**ALTMANN**  
 LICHT OPTIK GmbH