



Ersatzteilliste APZ 2510 E/2511 E

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Alu-Reflektor H = 90 mm, R = 60 mm	20-260	ZN611283	18	Halterung re. (Bügelklemmg) m. 2x 6kt-Muttern M6	20-294	
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Halterung links mit 2 Sechskanmutter M6	20-295	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m. Mutter M3(4x)	20-483			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
4	Lampe 2.500 W, Sockel G 22				Arretierbolzen M 8x14	20-307	
5	Linsenhalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW	20-211			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Haltering für Kondensorlinse, schräg	20-119		19	Flügel schraube/Neigungsfeststeller m. Ingw. M10	20-111	
	Haltering für Kondensorlinse, 90°	20-120		20	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
	Linsenhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
6	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW	20-293		21	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Haltering Sammellinse Ø 100 mm, schräg	20-186		22	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
	Haltering Sammellinse Ø 100 mm, 90°	20-187			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
	Linsenhalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen	20-308			Blendenschiebergriff grau	20-315	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118		23	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
9	Irisblende Ø _{iris} = 80 mm	20-105			Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A	30-203	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113		24	Sammellinse Ø = 100 mm	20-137	ZN62452
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		25	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		26	Luftkanal 1	20-336	
13	Farbfilterkassette AH 271 kpl.	20-487		27	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339			Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm	20-485	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		28	Zwischengehäuse	20-338	
14	Zoomlinse 1, Ø = 200 mm	20-350	ZN624264	29	Lüfter	20-127	
15	Tubuslinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen	20-340		30	Luftkanal 2	20-337	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		31	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		32	Fassungsträger 2.000/2.500 W	20-334	
16	Zoomlinse 2, Ø = 113 mm	20-230	ZN264205	33	Fassung G 22 Steatit quadratisch für 2.000/2.500 W (alt)	20-171	ZN64140
17	Tubuslinsenhalter 2 kpl. f. Ø _{linse} =113 mm o. Linsen	20-324			Fassung G 22 Steatit rund für 2.000/2.500 W	20-269	ZN64240
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		34	Lampenhalter 2.000/2.500 W (ohne Fassungsträger)	20-204	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		35	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St. erford.)	20-276	

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr. 23, D-70195 Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195
 E-Mail: altmann-lichtoptik@t-online.de
www.altmann-lichtoptik.de



