



## Ersatzteilliste AZU 256 DMS

| Pos. | Benennung   | Best-Nr. | Z-Nr.    | Pos. | Benennung  | Best-Nr. | Z-Nr.    |
|------|---|----------|----------|------|--|----------|----------|
| 1    | Kaltlichtspiegel Ø = 132 mm, R = 73 mm  | 20-144   | ZN61607  | 20   | Halterung re. (Bügelklemm) m.2x 6kt-Muttern M6         | 20-294   |          |
| 2    | Lampenhalter für AMZ 2,5 kW   | 20-636   |          |      | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)              | 20-193   |          |
|      | Fassungsträger 2,5 kW   | 20-639   |          |      | Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6              | 20-295   |          |
| 3    | Kaltlichtspiegelhalter Ø 132 für AMZ 2,5 kW                                   | 20-535   |          |      | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)              | 20-193   |          |
|      | Kaltlichtspiegelhalter mit 2 Mecanite-Halteringen für AMZ 2,5 kW              | 20-534   |          |      | Arretierungsbolzen M 8x14                              | 20-307   |          |
|      | Mecanite Halterung für Kaltlichtspiegel Ø 132 mm (2xerf.)                     | 20-617   |          |      | Bremslamelle   | 20-335   |          |
| 4    | Kondensorlinsehalter Ø 68 mm AMZ/AZU 2,5 kW                                   | 20-536   |          | 21   | Klemmhebel mit Zahnringrastrer M10 Ingw. gelb          | 20-645   |          |
|      | Mecanite Halterung für Kondensorlinse Ø 59 mm (2xerf.)                        | 20-371   |          | 22   | Scheinwerferbügel Standard SBG 201L                    | 30-689   |          |
|      | Kondensorlinsehalter mit 2 Halterungen Ø59 AZU 2,5 kW                         | 20-381   |          |      | Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201          | 30-140   |          |
| 5    | Streuglas Ø 100mm   | 20-526   |          | 23   | Treibstift zur Irisfixierung                           | 20-297   |          |
| 6    | Linsehalter für Sammellinse 100 mm AMZ 2,5 kW                                 | 20-379   |          | 24   | Black-out  | 20-313   |          |
|      | Linsefassungsring 100 mm, schräg  | 20-186   |          |      | Blattfeder (Black-out) AUZ/AZU                         | 20-651   |          |
|      | Linsefassungsring 100 mm, 90°   | 20-187   |          | 25   | Kabeleinführung/Halbverschraubung SH21/PG21            | 20-350   |          |
|      | Linsehalter+ 2x Linsefassungsring 3-tlg., 2 kW                                | 20-380   |          |      | Kabeleinführung/Gegenmutter SM 21                      | 20-633   |          |
| 7    | Rändelknopf Lampenhaus oben   | 20-118   |          |      | Verbindungskabel 3 m AZU/VG Schaltbau                  | 30-400   |          |
| 8    | Projektionseinschub für Gobos Groß eA   |          |          |      | Verbindungskabel 7 m AZU/VG Schaltbau                  | 30-401   |          |
|      | Gobohalter AH 101 mit längerem Griff (Gobos Gr.A)                             | 30-344   |          |      | Verbindungskabel 15 m AZU/VG Schaltbau                 | 30-402   |          |
| 9    | Irisblende Ø <sub>frei</sub> = 80 mm kpl. AUZ/AZU 2,0/2,5kW                   | 20-649   |          | 26   | Sammellinse Ø = 100 mm                                 | 20-619   | ZN624299 |
|      | Abblendhebel geschw. AUZ/AZU  | 20-648   |          | 27   | Kondensorlinse 68 mm                                   | 20-103   | ZN62610  |
|      | Zugfeder (Iris) AUZ/AZU   | 20-650   |          | 28   | Halter für Streuglas Ø 100 mm                          | 20-293   |          |
|      | Blattfeder (Iris) AUZ/AZU   | 20-652   |          |      | Linsefassungsring 100 mm, 90° (2 x erforderlich)       | 20-187   |          |
| 10   | Vierfachblendenschiebereinheit Ø 80 mm  | 20-344   |          | 29   | Isolier-Luftleitplatte                                 | 20-525   |          |
|      | Blendenschiebergriff grau   | 20-135   |          | 30   | Zwischengehäuse  | 20-635   |          |
| 11   | Schnellverschluss für Tubusdeckel (2x erforderlich)                           | 20-185   |          | 31   | Lüfter   | 20-127   |          |
| 12   | Motor. Verdunklungsblende für DMX 512/24V und mit LCD-Display, Typ ASH-082-02 | 30-210   |          | 32   | Lampenfassung SFa 21R (Paar)                           | 30-405   |          |
| 13   | Konusgriff mit Innengewinde M8 für Zoomlinsen                                 | 20-531   |          | 33   | Isolier-Luftleitplatte                                 | 20-525   |          |
| 14   | Feder an Farbfilterkassette   | 20-191   |          | 34   | Sicherheitsendschalter                                 | 30-397   |          |
|      | Klemmplatte   | 20-479   |          | 35   | Fassung-Steatitteil für HMI 2.500 W/S XS               | 30-690   |          |
| 15   | Farbfilterkassette AH 271 mit Schutzgitter SL 270                             | 20-256   |          | 36   | Endschalterbrücke                                      | 30-687   |          |
|      | Filterrahmen leer AC 270 L  | 30-339   |          | 37   | Betriebsstundenzähler                                  | 20-396   |          |
|      | Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert                                  | 30-374   |          | 38   | Scheinwerferbediengriff                                | 20-116   |          |
| 16   | Zoomlinse 1, Ø = 230 mm   | 20-348   | ZN624310 | 39   | Zündgerät  | 30-367   |          |
| 17   | Tubuslinsehalter 1 kpl. ohne Linsen   | 20-323   |          | 40   | Zündkabel 225 mm                                       | 30-403   |          |
|      | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm  | 20-382   |          |      | Zündkabel 330 mm                                       | 30-404   |          |
|      | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm                                     | 20-200   |          | 41   | Osram HMI 2.500 W/S XS mit Sockel SFa 21               |          |          |
| 18   | Zoomlinse 2, Ø = 113 mm   | 20-622   | ZN624308 |      | Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A           | 30-203   |          |
|      | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm  | 20-382   |          |      | Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A             | 30-370   |          |
| 19   | Tubuslinsehalter 2 kpl. f. Ø <sub>Linse</sub> =113 mm o.Linsen                | 20-324   |          | 42   | Fixierstab Optik Lampenhaus AMZ2,5kW (2 St.erforderl.) | 20-638   |          |
|      | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm  | 20-382   |          | 43   | Führungsbügel mit Griff und Halterungen                | 20-521   |          |
|      | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm                                     | 20-200   |          |      |  |          |          |

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)

