



Ersatzteilliste AMZ 112 DMS

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Kaltlichtspiegel Ø = 68 mm, R = 40 mm	20-101	ZN61607		Halterung links mit 2 Sechskantmutter M6	20-295	
2	Lampenhalter für AMZ 1,2 kW	20-522			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
3	Kaltlichtspiegelhalter Ø 68 für AMZ/AZU 1,2 kW	20-369			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Fassungsträger AMZ 1,2 kW	20-527			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Kaltlichtspiegelhalter mit 2 Mecanite-Halteringen für AMZ/AZU 1,2 kW	20-368		20	Klemmhebel mit Zahnringraster M10 Ingw. gelb	20-645	
	Mecanite Halterung für Kaltlichtspiegel Ø 68 mm (2xerf.)	20-371		21	Scheinwerferbügel Standard SBGK 101L	30-622	
	Schutzblech V2A Ø = 60mm	20-215			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 101	30-137	
4	Kondensorlinsehalter Ø 68 mm AMZ	20-369		22	Treibstift zur Infrifixierung	20-297	
	Mecanite Halterung für Kondensorlinse Ø 68 mm (2xerf.)	20-371		23	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
	Kondensorlinsehalter mit 2 Halterungen Ø68 AMZ	20-367			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff (Gobos Gr.A)	30-344	
5	Streuglas Ø 100mm	20-526			Blendenschiebergriff grau	20-135	
6	Linsenhalter für Sammellinse 100 mm AMZ	20-366		24	Kabeleinführung/Halbverschraubung SH16/PG16	20-532	
	Linsenfassungsring 100 mm, schräg	20-186			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 16	20-533	
	Linsenfassungsring 100 mm, 90°	20-187			Verbindungskabel 3 m AZU/VG Schaltbau	30-393	
	Linsenhalter+ 2x Linsenfassungsring 3-tlg., 2 kW	20-370			Verbindungskabel 7 m AZU/VG Schaltbau	30-388	
7	Rändelknopf Lampenhaus oben	20-118			Verbindungskabel 15 m AZU/VG Schaltbau	30-391	
8	Rasterscheibe	20-144		25	Sammellinse Ø = 100 mm	20-231	ZN624127
9	Irishlinse Ø _{1/2} = 80 mm	20-105		26	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
10	Schnellverschluss für Tubusdeckel (2x erforderlich)	20-185		27	Halter für Streuglas Ø 100 mm	20-293	
11	Motor, Verdunklungsblende für DMX 512/24V und mit LCD-Display, Typ ASH-082-01	30-208			Linsenfassungsring 100 mm, 90° (2 x erforderlich)	20-187	
12	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113		28	Isolier-Luftleitplatte	20-525	
13	Feder an Farbfilterkassette	20-191		29	Zwischengehäuse	20-634	
	Klemmplatte	20-479		30	Lüfter	20-127	
14	Farbfilterkassette AH 241 mit Schutzgitter SL 240	20-257		31	Lampenfassung SFC10-4 (Paar)	30-398	
	Filterrahmen leer AC 240 L	30-111		32	Isolier-Luftleitplatte	20-525	
	Schutzgitter SL 240, Graupappe alu-kaschiert	30-373		33	Sicherheitsendschalter	30-397	
	Metall-Schutzgitter MG 240	20-407		34	Fassung-Steatitteil für Shar XS HTI 1200 W	30-688	
15	Zoomlinse 1, Ø = 165 mm	20-108	ZN624201	35	Endschalterbrücke	30-687	
16	Tubuslinsehalter 1 kpl. ohne Linsen	20-642		36	Betriebsstundenzähler	20-396	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		37	Scheinwerferbediengriff	20-116	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm	20-200		38	Zündgerät	30-366	
17	Zoomlinse 2, Ø = 113 mm	20-230	ZN624205	39	Zündkabel 150 mm	30-394	
	Teflonausgleichsrolle 2 kpl. f. Ø _{linse} =113 mm o.Linsen	20-324			Zündkabel 220 mm	30-395	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		40	Lampe SharXS 1200 W HTI/D7/60, Sockel SFC10-4R		ZN8556-03
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm	20-200			Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A	30-203	
19	Halterung re. (Bügelklemm) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
	Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193		41	Fixierstab Optik Lampenhaus AMZ1,2kW (2 St. erforderlich.)	20-637	

Altman Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195 Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195
 E-Mail: altman-lichtoptik@t-online.de
www.altman-lichtoptik.de

