



Ersatzteilliste AMZ 130 D

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Kaltlichtspiegel $\varnothing = 68 \text{ mm}$, $R = 40 \text{ mm}$	20-101	ZN61607		Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
2	Lampenhalter für AMZ 1,2 kW	20-522			Halterung links mit 2 Sechskantmutter M6	20-295	
3	Kaltlichtspiegelhalter $\varnothing 68$ für AMZ 1,2 kW	20-369			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
	Fassungsträger AMZ 1,2 kW	20-527			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Kaltlichtspiegelhalter mit 2 Mecanite-Halteringen für AMZ 1,2 kW	20-368			Bremsslamelle für Lamellenklammerung	20-335	
	Mecanite Halterung für Kaltlichtspiegel $\varnothing 68 \text{ mm}$ (2xerf.)	20-371		22	Klemmhebel mit Zahnringraster M10 Ingw. gelb	20-645	
	Schutzblech V2A $\varnothing = 60 \text{ mm}$	20-215		23	Scheinwerferbügel Standard SBGK 101L	30-622	
4	Kondensorlinsehalter $\varnothing 68 \text{ mm}$ AMZ 1,2 kW	20-369			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 101	30-137	
	Mecanite Halterung für Kondensorlinse $\varnothing 68 \text{ mm}$ (2xerf.)	20-371		24	Treibstift zur Irisfixierung	20-297	
	Kondensorlinsehalter mit 2 Halterungen $\varnothing 68 \text{ mm}$ AMZ 1,2 kW	20-367		25	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
5	Streuglas $\varnothing 100 \text{ mm}$	20-526			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff (Gobos Gr.A)	30-344	
6	Linsehalter für Sammellinse 100 mm AMZ 1,2 kW	20-366			Blendenschiebergriff grau	20-135	
	Linsefassungsring 100 mm, schräg	20-186		26	Kabeleinführung/Halbverschraubung SH16/PG16	20-532	
	Linsefassungsring 100 mm, 90°	20-187			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 16	20-533	
	Linsehalter+ 2x Linsefassungsring 3-tlg., 2 kW	20-370			Verbindungskabel 3 m AZU/VG Schaltbau	30-393	
7	Rändelknopf Lampenhaus oben	20-118			Verbindungskabel 7 m AZU/VG Schaltbau	30-388	
8	Rasterscheibe	20-144			Verbindungskabel 15 m AZU/VG Schaltbau	30-391	
9	Irisblende $\varnothing_{\text{Iris}} = 80 \text{ mm}$	20-105		27	Sammellinse $\varnothing = 100 \text{ mm}$	20-137	ZN62452
10	Schnellverschluss für Tubusdeckel (2x erforderlich)	20-185		28	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
11	Manuelle Verdunklerblende (Dimmer)	30-390		29	Halter für Streuglas $\varnothing 100 \text{ mm}$	20-293	
12	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Linsefassungsring 100 mm, 90° (2 x erforderlich)	20-187	
13	Feder an Farbfilterkassette	20-191		30	Isolier-Luftleitplatte	20-525	
	Klemmplatte	20-479		31	Zwischengehäuse	20-634	
14	Farbfilterkassette AH 271 mit Schutzgitter SL 270	20-487		32	Lüfter	20-127	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339		33	Lampenfassung SFc10-4 (Paar)	30-398	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		34	Isolier-Luftleitplatte	20-525	
	Metall-Schutzgitter MG 270	20-408		35	Sicherheitsendschalter	30-397	
15	Zoomlinse 1, $\varnothing = 113 \text{ mm}$	20-286	ZN624210	36	Fassung-Steatitteil für Shar XS HTI 1200 W	30-688	
16	Zoomlinse 2, $\varnothing = 113 \text{ mm}$	20-124	ZN624216	37	Endschalterbrücke	30-687	
17	Tubuslinsehalter 1 kpl. ohne Linsen	20-325		38	Betriebsstundenzähler	20-396	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		39	Scheinwerferbediengriff	20-116	
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5 \text{ mm}$	20-200		40	Zündgerät	30-366	
18	Zoomlinse 3, $\varnothing = 113 \text{ mm}$	20-286	ZN624210	41	Zündkabel 150 mm	30-394	
19	Zoomlinse 4, $\varnothing = 113 \text{ mm}$	20-286	ZN624210		Zündkabel 220 mm	30-395	
20	Tubuslinsehalter 2 kpl. f. $\varnothing_{\text{Linse}}=113 \text{ mm}$ o. Linsen	20-317		42	Lampe SharXS 1200 W HTI/D7/60, Sockel SFc10-4R		ZN8556-03
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382			Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko-stecker 16 A	30-203	
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5 \text{ mm}$	20-200			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
21	Halterung re. (Bügelklammer) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294		43	Fixierstab Optik Lampenhaus AMZ1,2kW (2 St.erforderl.)	20-637	

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195
 E-Mail: altmann-lichtoptik@t-online.de
 www.altmann-lichtoptik.de

