



## Ersatzteilliste AMZ 150 D

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Kaltlichtspiegel $\varnothing = 68$ mm, R = 40 mm	20-101	ZN61607		Halterung links mit 2 Sechskantmüttern M6	20-295	
2	Lampenhalter für AMZ 1,2 kW	20-522			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
3	Kaltlichtspiegelhalter $\varnothing 68$ für AMZ 1,2 kW	20-369			Arretierbolzen M 8x14	20-307	
	Fassungsträger AMZ 1,2 kW	20-527		Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335		
	Kaltlichtspiegelhalter mit 2 Mecanite-Halterungen für AMZ 1,2 kW	20-368		21 Klemmhebel mit Zahnringraster M10 Ingw. gelb	20-645		
	Mecanite Halterung für Kaltlichtspiegel $\varnothing 68$ mm (2xerf.)	20-371		22 Scheinwerferbügel Standard SBGK 101L	30-622		
	Schutzblech V2A $\varnothing = 60$ mm	20-215		Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 101	30-137		
4	Kondensorlinsehalter $\varnothing 68$ mm AMZ 1,2 kW	20-369		23 Treibstift zur Irisfixierung	20-297		
	Mecanite Halterung für Kondensorlinse $\varnothing 68$ mm (2xerf.)	20-371		24 Vierfachblendenschieber mit Gobo-einschub	20-106		
	Kondensorlinsehalter mit 2 Halterungen $\varnothing 68$ mm AMZ 1,2 kW	20-367		Gobohalter AH 101 mit längerem Griff (Gobos Gr.A)	30-344		
5	Streuglas $\varnothing 100$ mm	20-526		Blendenschiebergriff grau	20-135		
6	Linsehalter für Sammellinse 100 mm AMZ 1,2 kW	20-366		25 Kabeleinführung/Halbverschraubung SH16/PG16	20-532		
	Linsefassungsring 100 mm, schräg	20-186		Kabeleinführung/Gegenmutter SM 16	20-533		
	Linsefassungsring 100 mm, 90°	20-187		Verbindungskabel 3 m AZU/VG Schaltbau	30-393		
	Linsehalter+ 2x Linsefassungsring 3-tlg., 2 kW	20-370		Verbindungskabel 7 m AZU/VG Schaltbau	30-388		
7	Rändelknopf Lampenhaus oben	20-118		Verbindungskabel 15 m AZU/VG Schaltbau	30-391		
8	Rasterscheibe	20-144		26 Sammellinse $\varnothing = 100$ mm	20-107	ZN62455	
9	Irisblende $\varnothing_{\text{frei}} = 80$ mm	20-105		27 Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610	
10	Schnellverschluss für Tubusdeckel (2x erforderlich)	20-185		28 Halter für Streuglas $\varnothing 100$ mm	20-293		
11	Manuelle Verdunklerblende (Dimmer)	30-390		Linsefassungsring 100 mm, 90° (2 x erforderlich)	20-187		
12	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113		29 Isolier-Luftleitplatte	20-525		
13	Feder an Farbfilterkassette	20-191		30 Zwischengehäuse	20-634		
	Klemmplatte	20-479		31 Lüfter	20-127		
14	Farbfilterkassette AH 271 mit Schutzgitter SL 270	20-487		32 Lampenfassung SFC10-4 (Paar)	30-398		
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339		33 Isolier-Luftleitplatte	20-525		
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		34 Sicherheitsendschalter	30-397		
	Metall-Schutzgitter MG 270	20-408		35 Fassung-Steatitteil für Shar XS HTI 1200 W	30-688		
15	Zoomlinse 1, $\varnothing = 89$ mm	20-620	ZN624324	36 Endschalterbrücke	30-687		
16	Tubuslinsehalter 1 kpl. ohne Linsen	20-644		37 Betriebsstundenzähler	20-396		
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		38 Scheinwerferbediengriff	20-116		
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20$ x 6,2 x 1,5 mm	20-200		39 Zündgerät	30-366		
17	Zoomlinse 2, $\varnothing = 100$ mm	20-137	ZN62452	40 Zündkabel 150 mm	30-394		
18	Zoomlinse 3, $\varnothing = 100$ mm	20-107	ZN62455	Zündkabel 220 mm	30-395		
19	Tubuslinsehalter 2 kpl. f. $\varnothing_{\text{Linsen}}=113$ mm o. Linsen	20-317		41 Lampe SharXS 1200 W HTI/D7/60 , Sockel SFC10-4R		ZN8556-03	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko-stecker 16 A	30-203		
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20$ x 6,2 x 1,5 mm	20-200		Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370		
20	Halterung re. (Bügelklemm) m. 2x 6kt-Muttern M6	20-294		42 Fixierstab Optik Lampenhaus AMZ1,2kW (2 St. erforderl.)	20-637		
	Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193					

Altmann Lichtoptik GmbH, Belastr.23, D-70195 Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)

