



## Ersatzteilliste APZ 112 EK

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.
1	Kaltlichtspiegel $\varnothing = 68$ mm, R = 40 mm	20-101	ZN61607		Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm	20-200	
2	Spiegelhalter für Dreipunkthalterung 68 mm, 1 kW Dreipunkthalterung 90° (2x erforderlich)	20-316		17	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm	20-200	
	Spiegelhalter + 2x Dreipunkthalterung 90°, 3-tlg.	20-120			Haltering re. (Bügelklemm) m.2x 6kt-Muttern M6	20-326	
	Schutzblech V2A $\varnothing = 60$ mm	20-122			Sechskantschutzkappe M6 schwarz (2x erforderlich)	20-193	
3	Lampe 1.000/1.200 W, Sockel GX 9,5	20-215			Haltering links mit 2 Sechskantmuttern M6	20-327	
4	Linsenhalter für Kondensorlinse	20-316			Sechskantschutzkappe M6 schwarz (2x erforderlich)	20-193	
	Haltering für Kondensorlinse, schräg	20-119			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Haltering für Kondensorlinse, 90°	20-120		18	Bremslamelle	20-335	
	Kondensorlinsehalter + 2x Halteringen 3-tlg.	20-121		19	Flügelsschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
5	Linsenhalter für Sammellinse $\varnothing = 100$ mm, 1kW	20-188			Scheinwerferbügel Standard SBGK 101	30-333	
	Halteringring Sammellinse $\varnothing = 100$ mm, schräg	20-186			Scheinwerferbügel seitlich gekröpft SBSK101	30-144	
	Halteringring Sammellinse $\varnothing = 100$ mm, 90°	20-187		20	Scheinwerferbügel nach vorne gekr. SBK101	30-137	
	Sammellinsenhalter + 2x Halteringring 3-tlg., 1 kW	20-213		21	Treibstift zur Irisfixierung	20-297	
6	Rändelknopf M6 für Lampenhausverschluss	20-118		21	Vierfachblendenschieber mit Gobo-einschub	20-106	
7	Rasterscheibe 1 kW	20-114			<b>Gobohalter AH 100</b>	<b>30-110</b>	
8	Irisblende $\varnothing_{rei} = 80$ mm	20-105			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
9	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-teilig (2x erforderlich)	20-185		22	Blendenschiebergriff grau	20-315	
10	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
11	Feder an Farbfilterkassette	20-192			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
	Klemmplatte für Feder	20-479			Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A	30-203	
12	Farbfilterkassette AH 181 mit Schutzgitter SL 180	20-256			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
	Filterrahmen leer AC 180 LB, schwer entflammbar	30-384		23	Anschlußleitung 2,5 m mit Eberl-Stecker 63 A	30-380	
	Filterrahmen leer AC 180 L	30-109		24	Sammellinse $\varnothing = 100$ mm	20-231	ZN624127
	Schutzgitter AG 180, schwer entflammbar	20-110		24	Kondensorlinse $\varnothing = 68$ mm	20-103	ZN62610
	Schutzgitter SL 180, Graupappe alu-kaschiert	30-371		25	Porzellanklemme	20-332	
13	Zoomlinse 1, $\varnothing = 165$ mm	20-108	ZN624201		Teflonunterlage $\varnothing 28 \times 5,2 \times 1,0$ mm	20-485	
14	Tubuslinsenhalter 1 kpl. (ohne Linsen)	20-319		26	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		27	Fassungsträger 1.000/1.200 W	20-333	
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm	20-200		28	Fassung GX 9,5 R Stahlblechgehäuse schwarz	20-102	ZN64220
15	Zoomlinse 2, $\varnothing = 113$ mm	20-230	ZN624205		<b>Fassung GX 9,5 B Alu-Gehäuse silber</b>	<b>20-267</b>	<b>ZN64237</b>
16	Tubuslinsenhalter 2 kpl. ohne Linsen	20-641		29	Lampenhalter 1.000/1.200 W (ohne Fassung)	20-202	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		30	Fixierstab Optik Lampenhaus 1 kW (2 St.erfordl.)	20-274	

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195 Stuttgart  
Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195

E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)

[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)



**ALTMANN**  
LICHT OPTIK GmbH