



## Ersatzteilliste APZ 208 K

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.
1	Glasspiegel 132 mm	20-144	ZN61641	17	Tubeinsenhalter 2 kpl. f. $\varnothing_{\text{Linse}}=113$ mm o.Linsen	20-324	
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266			Tubeinsenhalter 2 kpl. f. $\varnothing_{\text{Linse}}=165$ mm o.Linsen	20-484	
	Spiegelfassungsring 132 mm, schräg	20-179			Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382	
	Spiegelfassungsring 132 mm, 90°	20-220			Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm für Zoom-Einstellknopf	20-200	
	Spiegelhalter 135mm+Spiegelfassungsringe 3-tlg.	20-341		18	Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Halterung links mit 2 Sechskantmutter M6	20-295	
4	Lampe 2.000 W, Sockel GY 16				Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
5	Linsenhalter für Kondensorlinse $\varnothing 68$ mm, 2kW	20-211			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Haltering für Kondensorlinse, schräg	20-119			Bremsslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Haltering für Kondensorlinse, 90°	20-120		19	Flügelschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
	Linsenhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221		20	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
6	Linsenhalter Sammellinse $\varnothing 100$ mm, 2 kW	20-293			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
	Haltering Sammellinse $\varnothing 100$ mm, schräg	20-186		21	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Haltering Sammellinse $\varnothing 100$ mm, 90°	20-187		22	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
	Linsenhalter Sammellinse $\varnothing 100$ mm mit 2 x Haltringen	20-308			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118			Blendenschiebergriff grau	20-315	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306		23	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
9	Irisblende $\varnothing_{\text{rei}} = 80$ mm	20-105			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A	30-203	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		24	Sammellinse $\varnothing = 100$ mm	20-129	ZN624219
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		25	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
13	Farbfilterkassette AH 271 kpl.	20-487		26	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339			Teflonunterlage $\varnothing 28 \times 5,2 \times 1,0$ mm	20-485	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		27	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
14	Zoomlinse 1, $\varnothing = 230$ mm	20-311	ZN624215	28	Fassungsträger 2.000	20-334	
15	Tubeinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen	20-323		28	Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt)	20-126	ZN64130
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382			<b>Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W</b>	<b>20-268</b>	<b>ZN64238</b>
	Teflonunterlegscheibe $\varnothing 20 \times 6,2 \times 1,5$ mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		30	Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger)	20-204	
16	Zoomlinse 2, $\varnothing = 113$ mm	20-124	ZN624216	31	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erfordl.)	20-276	
	Zoomlinse 2 (alte Ausführung), $\varnothing = 165$ mm	20-108	ZN624201				

Altmanm Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmanm-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmanm-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmanm-lichtoptik.de](http://www.altmanm-lichtoptik.de)

