



## Ersatzteilliste APZ 215 E

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z-Nr.
1	Alu-Reflektor H = 90 mm, R = 60 mm	20-260	ZN611283	19	Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Halterung links mit 2 Sechskantmutter M6	20-295	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
4	Lampe 2.000 W, Sockel GY 16				Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
5	Linshalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW	20-211			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Halterung für Kondensorlinse, schräg	20-119		20	Flügelsschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
	Halterung für Kondensorlinse, 90°	20-120		21	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
	Linshalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
6	Linshalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW	20-293		22	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Halterung Sammellinse Ø 100 mm, schräg	20-186		23	Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub	20-106	
	Halterung Sammellinse Ø 100 mm, 90°	20-187			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
	Linshalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen	20-308			Blendenschiebergriff grau	20-315	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118		24	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
9	Irisblende Ø <sub>rei</sub> = 80 mm	20-105			Anschlußleitung 2,5 m mit Schuko-stecker 16 A	30-203	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113		25	Sammellinse Ø = 100 mm	20-137	ZN62452
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		26	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		27	Luftkanal 1	20-336	
13	Farbfilterkassette AH 271 kpl.	20-487		28	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339			Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm	20-485	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert	30-374		29	Zwischengehäuse	20-338	
14	Zoomlinse 1, Ø = 200 mm	20-283	ZN624209	30	Lüfter	20-127	
15	Tubuslinshalter 1 kpl. ohne Linsen	20-340		31	Luftkanal 2	20-337	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		32	Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus	20-116	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		33	Fassungsträger 2.000/2.500 W	20-334	
16	Zoomlinse 2, Ø = 113 mm	20-286	ZN264210	34	Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt)	20-126	ZN64130
17	Zoomlinse 3, Ø = 113 mm	20-286	ZN624210		<b>Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W</b>	<b>20-268</b>	<b>ZN64238</b>
18	Tubuslinshalter 2 kpl. f. Ø <sub>linse</sub> =113 mm o.Linsen	20-317		35	Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger)	20-204	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		36	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erfordl.)	20-276	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200					

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaust.23, D-70195Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)

