



Ersatzteilliste APZ 230

| Pos. | Benennung | Best-Nr. | Z.-Nr. | Pos. | Benennung | Best-Nr. | Z.-Nr. |
|------|--|----------|----------|------|---|---------------|----------------|
| 1 | Alu-Reflektor H = 90 mm, R = 60 mm | 20-260 | ZN611283 | | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-E | 20-200 | |
| 2 | Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283 | 20-266 | | 20 | Halterung re. (Bügelklemm) m.2x 6kt-Muttern M6 | 20-294 | |
| 3 | Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm | 20-339 | ZN611542 | | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich) | 20-193 | |
| | Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x) | 20-483 | | | Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6 | 20-295 | |
| 4 | Lampe 2.000 W, Sockel GY 16 | | | | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich) | 20-193 | |
| 5 | Linienhalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW | 20-211 | | | Arretierungsbolzen M 8x14 | 20-307 | |
| | Haltering für Kondensorlinse, schräg | 20-119 | | | Bremslamelle für Lamellenklemmung | 20-335 | |
| | Haltering für Kondensorlinse, 90° | 20-120 | | 21 | Flügelschraube/Neigungsfeststeller m. Ingw. M10 | 20-111 | |
| | Linienhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW | 20-221 | | 22 | Scheinwerferbügel Standard SBG 201 | 30-321 | |
| 6 | Linienhalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW | 20-293 | | | Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201 | 30-140 | |
| | Haltering Sammellinse Ø 100 mm, schräg | 20-186 | | 23 | Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung | 20-297 | |
| | Haltering Sammellinse Ø 100 mm, 90° | 20-187 | | 24 | Vierfach Blendenschieber mit Goboeinschub | 20-106 | |
| | Linienhalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen | 20-308 | | | Gobohalter AH 101 mit längerem Griff | 30-344 | |
| 7 | Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss | 20-118 | | | Blendenschiebergriff grau | 20-315 | |
| 8 | Rasterscheibe 2 kW | 20-306 | | 25 | Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9 | 20-330 | |
| 9 | Irisblende Ø _{frei} = 80 mm | 20-105 | | | Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9 | 20-331 | |
| 10 | Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich) | 20-185 | | | Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A | 30-203 | |
| 11 | Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße | 20-113 | | | Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A | 30-370 | |
| 12 | Feder an Farbfilterkassette | 20-191 | | 26 | Sammellinse Ø = 100 mm | 20-107 | ZN62455 |
| | Klemmplatte für Farbfilterkassette | 20-479 | | 27 | Kondensorlinse 68 mm | 20-103 | ZN62610 |
| 13 | Farbfilterkassette AH 271, ohne Schutzgitter | 20-487 | | 28 | Luftkanal 1 | 20-336 | |
| | Filterrahmen leer AC 270 L | 30-339 | | 29 | Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm | 20-332 | |
| | Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kschiert | 30-374 | | | Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm | 20-485 | |
| | Metall-Schutzgitter MG 270 | 20-408 | | 30 | Zwischengehäuse | 20-338 | |
| 14 | Zoomlinse 1, Ø = 113 mm | 20-124 | ZN624216 | 31 | Lüfter | 20-127 | |
| 15 | Zoomlinse 2, Ø = 113 mm | 20-230 | ZN624205 | 32 | Luftkanal 2 | 20-337 | |
| 16 | Tubuslinienhalter 1 kpl. ohne Linsen | 20-325 | | 33 | Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus | 20-116 | |
| | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm | 20-382 | | 34 | Fassungsträger 2.000/2.500 W | 20-334 | |
| | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf | 20-200 | | 35 | Fassung GY 16 Steatit quadratisch für 2.000 W (alt) | 20-126 | ZN64130 |
| 17 | Zoomlinse 3, Ø = 113 mm | 20-286 | ZN624210 | | Fassung GY 16 Alu-Gehäuse silber für 2.000 W | 20-268 | ZN64238 |
| 18 | Zoomlinse 4, Ø = 113 mm | 20-230 | ZN624205 | 36 | Lampenhalter 2.000W (ohne Fassungsträger) | 20-204 | |
| 19 | Tubuslinienhalter 2 kpl. f. Ø _{Linse} =113 mm o.Linsen | 20-317 | | 37 | Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erfordl.) | 20-276 | |
| | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm | 20-382 | | | | | |

Altman Lichtoptik GmbH, Belaust. 23, D-70195 Stuttgart
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195
 E-Mail: altmann-lichtoptik@t-online.de
www.altmann-lichtoptik.de

