



## Ersatzteilliste APZ 2515 E

| Pos. | Benennung  | Best-Nr. | Z-Nr.    | Pos. | Benennung  | Best-Nr.      | Z-Nr.          |
|------|--|----------|----------|------|--|---------------|----------------|
| 1    | Alu-Reflektor H = 90 mm, R = 60 mm                               | 20-260   | ZN611283 | 19   | Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6          | 20-294        |                |
| 2    | Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283                 | 20-266   |          |      | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)                | 20-193        |                |
| 3    | Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm                            | 20-339   | ZN611542 |      | Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6                | 20-295        |                |
|      | Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)                     | 20-483   |          |      | Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)                | 20-193        |                |
| 4    | Lampe 2.500 W, Sockel G 22                                       |          |          |      | Arretierungsbolzen M 8x14                                | 20-307        |                |
| 5    | Linienhalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW                     | 20-211   |          |      | Bremslamelle für Lamellenklemmung                        | 20-335        |                |
|      | Halterung für Kondensorlinse, schräg                             | 20-119   |          | 20   | Flügelschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10           | 20-111        |                |
|      | Halterung für Kondensorlinse, 90°                                | 20-120   |          | 21   | Scheinwerferbügel Standard SBG 201                       | 30-321        |                |
|      | Linienhalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW           | 20-221   |          |      | Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201            | 30-140        |                |
| 6    | Linienhalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW                          | 20-293   |          | 22   | Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung    | 20-297        |                |
|      | Halterung Sammellinse Ø 100 mm, schräg                           | 20-186   |          | 23   | Vierfachblendenschieber mit Goboeinschub                 | 20-106        |                |
|      | Halterung Sammellinse Ø 100 mm, 90°                              | 20-187   |          |      | Gobohalter AH 101 mit längerem Griff                     | 30-344        |                |
|      | Linienhalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen             | 20-308   |          |      | Blendenschiebergriff grau                                | 20-315        |                |
| 7    | Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss                         | 20-118   |          | 24   | Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9                   | 20-330        |                |
| 8    | Rasterscheibe 2 kW   | 20-306   |          |      | Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9                         | 20-331        |                |
| 9    | Irisblende Ø <sub>rei</sub> = 80 mm                              | 20-105   |          |      | Anschlußleitung 2,5 m mit SchukoStecker 16 A             | 30-203        |                |
| 10   | Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)          | 20-185   |          |      | Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A               | 30-370        |                |
| 11   | Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße                        | 20-113   |          | 25   | Sammellinse Ø = 100 mm                                   | 20-137        | ZN62552        |
| 12   | Feder an Farbfilterkassette                                      | 20-191   |          | 26   | Kondensorlinse 68 mm                                     | 20-103        | ZN62610        |
|      | Klemmplatte für Farbfilterkassette                               | 20-479   |          | 27   | Luftkanal 1  | 20-336        |                |
| 13   | Farbfilterkassette AH 271 kpl.                                   | 20-487   |          | 28   | Porzellanklemme 24 x 22 x20,5 mm                         | 20-332        |                |
|      | Filterrahmen leer AC 270 L                                       | 30-339   |          |      | Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm                      | 20-485        |                |
|      | Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kaschiert                     | 30-374   |          | 29   | Zwischengehäuse  | 20-338        |                |
| 14   | Zoomlinse 1, Ø = 200 mm  | 20-283   | ZN624209 | 30   | Lüfter   | 20-127        |                |
| 15   | Tubuslinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen                             | 20-340   |          | 31   | Luftkanal 2  | 20-337        |                |
|      | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm                           | 20-382   |          | 32   | Scheinwerferbediengriff am Lampenhaus                    | 20-116        |                |
|      | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf | 20-200   |          | 33   | Fassungsträger 2.000/2.500 W                             | 20-334        |                |
| 16   | Zoomlinse 2, Ø = 113 mm  | 20-286   | ZN624210 | 34   | Fassung G 22 Steatit quadratisch für 2.000/2.500 W (alt) | 20-171        | ZN64140        |
| 17   | Zoomlinse 3, Ø = 113 mm  | 20-286   | ZN624210 |      | <b>Fassung G 22 Steatit rund für 2.000/2.500 W</b>       | <b>20-269</b> | <b>ZN64240</b> |
| 18   | Tubuslinsenhalter 2 kpl. f. Ø <sub>Linse</sub> =113 mm o.Linsen  | 20-317   |          | 35   | Lampenhalter 2.000/2.500 W (ohne Fassungsträger)         | 20-204        |                |
|      | Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm                           | 20-382   |          | 36   | Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erfordl.)         | 20-276        |                |
|      | Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf | 20-200   |          |      |  |               |                |

Altmann Lichtoptik GmbH, Belastr.23, D-70195 Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
 www.altmann-lichtoptik.de

