



## Ersatzteilliste APZ 2530

Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.	Pos.	Benennung	Best-Nr.	Z.-Nr.
1	Alu-Reflektor H = 90 mm, R = 60 mm	20-260	ZN611283	19	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einst.	20-200	
2	Spiegelhalter H= 96 mm für Alu-Reflektor 611-283	20-266		20	Halterung re. (Bügelklemmg) m.2x 6kt-Muttern M6	20-294	
3	Alu-Gegenspiegel H = 76 mm, R = 50 mm	20-339	ZN611542		Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
	Distanzhülse St/SW 5,5/M3x20 m.Mutter M3(4x)	20-483			Halterung links mit 2 Sechskantmuttern M6	20-295	
4	Lampe 2.000/2.500 W, Sockel G 22				Sechskantschutzkappe M6 (2x erforderlich)	20-193	
5	Linshalter für Kondensorlinse Ø 68 mm, 2kW	20-211			Arretierungsbolzen M 8x14	20-307	
	Haltering für Kondensorlinse, schräg	20-119			Bremslamelle für Lamellenklemmung	20-335	
	Haltering für Kondensorlinse, 90°	20-120		21	Flügelschraube/Neigungsfeststeller m.Ingw. M10	20-111	
	Linshalter mit 2 Haltringen für Kondensorlinse, 2 kW	20-221		22	Scheinwerferbügel Standard SBG 201	30-321	
6	Linshalter Sammellinse Ø 100 mm, 2 kW	20-293			Scheinwerferbügel nach vorne gekröpft SBK 201	30-140	
	Haltering Sammellinse Ø 100 mm, schräg	20-186		23	Plastik-Treibstift naturweiß zur Irisblendenfixierung	20-297	
	Haltering Sammellinse Ø 100 mm, 90°	20-187		24	Vierfach Blendenschieber mit Goboanschub	20-106	
	Linshalter Sammellinse Ø 100 mm mit 2 x Haltringen	20-308			Gobohalter AH 101 mit längerem Griff	30-344	
7	Rändelknopf M 6 für Lampenhausverschluss	20-118			Blendenschiebergriff grau	20-315	
8	Rasterscheibe 2 kW	20-306		25	Kabeleinführung/Halbverschraubung PG 9	20-330	
9	Irisblende Ø <sub>frei</sub> = 80 mm	20-105			Kabeleinführung/Gegenmutter SM 9	20-331	
10	Schnellverschluss Tubusdeckel 3-tlg. (2 x erforderlich)	20-185			Anschlußleitung 2,5 m mit Schukostecker 16 A	30-203	
11	Zoom-Einstellknopf Fokussierung/Bildgröße	20-113			Anschlußleitung 2,5 m mit CEE-Stecker 16 A	30-370	
12	Feder an Farbfilterkassette	20-191		26	Sammellinse Ø = 100 mm	20-107	ZN62455
	Klemmplatte für Farbfilterkassette	20-479		27	Kondensorlinse 68 mm	20-103	ZN62610
13	Farbfilterkassette AH 271, ohne Schutzgitter	20-487		28	Luftkanal 1	20-336	
	Filterrahmen leer AC 270 L	30-339		29	Porzellanklemme 24 x 22 x 20,5 mm	20-332	
	Schutzgitter SL 270, Graupappe alu-kschiert	30-374			Teflonunterlage Ø 28 x 5,2 x 1,0 mm	20-485	
	Metall-Schutzgitter MG 270	20-408		30	Zwischengehäuse	20-338	
14	Zoomlinse 1, Ø = 113 mm	20-124	ZN624216	31	Lüfter	20-127	
15	Zoomlinse 2, Ø = 113 mm	20-230	ZN624205	32	Luftkanal 2	20-337	
16	Tubuslinsenhalter 1 kpl. ohne Linsen	20-325		33	Scheinwerferbediengriff am Lampemhaus	20-116	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382		34	Fassungsträger 2.000/2.500 W	20-334	
	Teflonunterlegscheibe Ø 20 x 6,2 x 1,5 mm für Zoom-Einstellknopf	20-200		35	Fassung G 22 Steatit quadratisch für 2.000/2.500 W (alt)	20-171	ZN64140
17	Zoomlinse 3, Ø = 113 mm	20-286	ZN624210		<b>Fassung G 22 Steatit rund für 2.000/2.500 W</b>	<b>20-269</b>	<b>ZN64240</b>
18	Zoomlinse 4, Ø = 113 mm	20-230	ZN624205	36	Lampenhalter 2.000/ 2.500 W (ohne Fassungsträger)	20-204	
19	Tubuslinsenhalter 2 kpl. f. Ø <sub>Linse</sub> =113 mm o.Linsen	20-317		37	Fixierstab Optik Lampenhaus 2 kW (2 St.erford.)	20-276	
	Teflonausgleichsrolle 18 x 14 x 6,0 mm	20-382					

Altmann Lichtoptik GmbH, Belaustr.23, D-70195 Stuttgart  
 Tel: ++49/711-690145, Fax: ++49/711-690195  
 E-Mail: [altmann-lichtoptik@t-online.de](mailto:altmann-lichtoptik@t-online.de)  
[www.altmann-lichtoptik.de](http://www.altmann-lichtoptik.de)

